

[全製品](#) / [イメージングレンズ](#) / [M12 マウントレンズ \(Sマウントレンズ\)](#)

## TECHSPEC® HEO シリーズ M12 マウントレンズ



- 最大1/2型までに対応したSマウントレンズ
- 1.2メガピクセル (5 $\mu$ mのピクセルサイズ) までに対応
- IPX7とIPX9KのIEC保護等級に適合
- 2.2mm から 8mm の焦点距離

## 共通仕様

シリーズ:	HEO Series	IR カットフィルター:	No
撮像レンズタイプ:	Meets IEC IPX7 and IPX9K		
アイリスオプション:	Fixed		
自重 (g):	4		
作動距離 WD (mm):	400 - ∞		
ピクセルサイズ (μm):	5.00		
フィルターマウント:	N/A		
マウント:	S-Mount (M12 x 0.5)		
環境保護等級:	IPX7 and IPX9K		
耐久化のタイプ:	Waterproof (IPX7 and IPX9K)		

## 技術情報

## 製品

焦点距離 FL (mm)	Fナン バー	対応センサー フォーマット	作動距離 WD (mm)	波 長	商品 コード	価格 (税別)	カートに入れる
2.20	f/2	1/3"	400 - ∞	VIS	<a href="#">#58-840</a>	¥17,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有
3.60	f/2.5	1/3"	400 - ∞	VIS	<a href="#">#58-841</a>	¥17,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	9 個 在庫有
8.00	f/2.5	1/1.7"	400 - ∞	VIS	<a href="#">#63-759</a>	¥17,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	10 個 在庫有
2.20	f/2	1/3"	400 - ∞	NIR	<a href="#">#58-844</a>	¥17,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	お問い合わせ
3.60	f/2.5	1/3"	400 - ∞	NIR	<a href="#">#58-845</a>	¥17,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	17 個 在庫有
8.00	f/2.5	1/2"	400 - ∞	NIR	<a href="#">#63-761</a>	¥17,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社  
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F  
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地  
電話: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)