

[全製品](#) / [レーザー関連製品](#) / [レーザー安全製品](#) / [レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル](#)

レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル



- CE認証済みのレーザー放射保護
- 紫外, 可視, および赤外レーザー用にデザイン
- ゴーグル型, メガネ型, あるいはコンフォートメガネ型をラインナップ

技術情報

製品

フィルター	光学濃度 OD (平均)	可視 光透過率 VLT (%)	スタイル	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
LS01	>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	93	Adjustable Temples Wrap Around	#12-730	¥17,700	6 個 在庫有
LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Adjustable Temples Wrap Around	#12-731	¥19,300	お問い合わせ
#75-528 New						
						
New						
LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Rx Flip Up	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥14,400	1 個 在庫有

[#75-550 New](#)



New

LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥14,400	1 個 在庫有
------	---------------------	----	--------------------	---	---------	---------

LS03	>6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm	19	Adjustable Temples Wrap Around	#12-732	¥33,600 購入数量別価格	5 個 在庫有
------	---	----	---	-------------------------	------------------------------------	---------

LS04	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm	14	Adjustable Temples Wrap Around	#12-733	¥24,700	5 個 在庫有
------	--	----	---	-------------------------	---------	---------

LS05	>6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm	35	Adjustable Temples Wrap Around	#12-734	¥29,200	3 個 在庫有
------	--	----	---	-------------------------	---------	---------

LS06	>6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm	33	Adjustable Temples Wrap Around	#12-735	¥32,100	4 個 在庫有
------	---	----	---	-------------------------	---------	---------

LS07	>5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm	36	Adjustable Temples Wrap Around	#12-736	¥24,700	お問い合わせ
LS08	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm	69	Adjustable Temples Wrap Around	#12-737	¥27,400	お問い合わせ
LS09	>6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm	19	Adjustable Temples Wrap Around	#12-738	¥32,100	2 個 在庫有
LS10	>5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm	41	Adjustable Temples Wrap Around	#12-739	¥24,700	1 個 在庫有

LS11	>5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm	45	Adjustable Temples Wrap Around	#12-740	¥27,400	4 個 在庫有
LS12	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm	55	Adjustable Temples Wrap Around	#12-741	¥39,200 購入数量別価格	2 個 在庫有
LS13	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm	59	Adjustable Temples Wrap Around	#12-742	¥27,400	1 個 在庫有
LS14	>7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm	35	Adjustable Temples Wrap Around	#12-743	¥30,800	3 個 在庫有
LS15	>7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm	22	Adjustable Temples Wrap Around	#12-744	¥44,500 購入数量別価格	1 個 在庫有

LS16	>0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm	26	Adjustable Temples Wrap Around	#12-745	¥39,200 購入数量別価格	1 個 在庫有
LS17	>3 @ 850 - 2800nm >4 @ 900 - 2600nm >5 @ 950 - 1010nm >7 @ 1010 - 1500nm >5 @ 1500 - 2350nm >5 @ 2800 - 10,600nm	75	Adjustable Temples Wrap Around	#12-746	¥47,900	お問い合わせ
LS01	>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	93	Fit Over Rx Glasses	#12-713	¥17,700	6 個 在庫有
LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Fit Over Rx Glasses	#12-714	¥19,300	お問い合わせ
LS03	>6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm	19	Fit Over Rx Glasses	#12-715	¥33,600 購入数量別価格	3 個 在庫有
LS04	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm	14	Fit Over Rx Glasses	#12-716	¥26,000	2 個 在庫有

LS05	>6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm	35	Fit Over Rx Glasses	#12-717	¥29,200	1 個 在庫有
LS06	>6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm	33	Fit Over Rx Glasses	#12-718	¥30,800	2 個 在庫有
LS07	>5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm	36	Fit Over Rx Glasses	#12-719	¥24,700	お問い合わせ
LS08	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm	69	Fit Over Rx Glasses	#12-720	¥34,700 購入数量別価格	2 個 在庫有
LS09	>6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm	19	Fit Over Rx Glasses	#12-721	¥32,100	3 個 在庫有

LS10	>5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm	41	Fit Over Rx Glasses	#12-722	¥24,700	3 個 在庫有
LS11	>5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm	45	Fit Over Rx Glasses	#12-723	¥27,400	8 個 在庫有
LS12	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm	55	Fit Over Rx Glasses	#12-724	¥28,100	3 個 在庫有
LS13	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm	59	Fit Over Rx Glasses	#12-725	¥27,400	お問い合わせ

LS14	>7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm	35	Fit Over Rx Glasses	#12-726	¥30,800	1 個 在庫有
LS15	>7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm	22	Fit Over Rx Glasses	#12-727	¥44,500 購入数量別価格	2 個 在庫有
LS16	>0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm	26	Fit Over Rx Glasses	#12-728	¥39,200 購入数量別価格	お問い合わせ
LS17	>3 @ 850 - 2800nm >4 @ 900 - 2600nm >5 @ 950 - 1010nm >7 @ 1010 - 1500nm >5 @ 1500 - 2350nm >5 @ 2800 - 10,600nm	75	Fit Over Rx Glasses	#12-729	¥47,900	お問い合わせ
LS01	>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	93	Goggles	#12-696	¥17,700	2 個 在庫有
LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Goggles	#12-697	¥19,300	お問い合わせ

LS03	>6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm	19	Goggles	#12-698	¥33,600 購入数量別価格	2 個 在庫有
LS04	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm	14	Goggles	#12-699	¥26,000	お問い合わせ
LS05	>6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm	35	Goggles	#12-700	¥29,200	2 個 在庫有
LS06	>6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm	33	Goggles	#12-701	¥30,800	1 個 在庫有
LS07	>5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm	36	Goggles	#12-702	¥24,700	2 個 在庫有
LS08	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm	69	Goggles	#12-703	¥27,400	2 個 在庫有

LS09	>6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm	19	Goggles	#12-704	¥24,700	3 個 在庫有
------	--	----	---------	-------------------------	---------	---------

LS10	>5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm	41	Goggles	#12-705	¥24,700	3 個 在庫有
------	---	----	---------	-------------------------	---------	---------

LS11	>5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm	45	Goggles	#12-706	¥27,400	2 個 在庫有
------	---	----	---------	-------------------------	---------	---------

LS12	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm	55	Goggles	#12-707	¥39,200 購入数量別価格	1 個 在庫有
------	---	----	---------	-------------------------	------------------------------------	---------

LS13	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm	59	Goggles	#12-708	¥27,400	4 個 在庫有
LS14	>7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm	35	Goggles	#12-709	¥30,800	お問い合わせ
LS15	>7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm	22	Goggles	#12-710	¥44,500 購入数量別価格	1 個 在庫有
LS16	>0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm	26	Goggles	#12-711	¥39,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
LS01	>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	93	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-346	¥17,700	1 個 在庫有
LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-347	¥19,300	お問い合わせ

LS03	>6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm	19	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-348	¥33,600 購入数量別価格	2 個 在庫有
LS04	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm	14	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-349	¥26,000	4 個 在庫有
LS05	>6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm	35	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-350	¥29,200	2 個 在庫有
LS06	>6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm	33	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-351	¥31,800	3 個 在庫有
LS07	>5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm	36	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-352	¥24,700	1 個 在庫有
LS08	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm	69	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-353	¥27,400	3 個 在庫有

LS09	>6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm	19	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-354	¥32,100	1 個 在庫有
------	--	----	--	-------------------------	---------	---------

LS10	>5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm	41	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-355	¥27,400	1 個 在庫有
------	---	----	--	-------------------------	---------	---------

LS11	>5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm	45	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-356	¥27,400	3 個 在庫有
------	---	----	--	-------------------------	---------	---------

LS12	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm	55	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-357	¥37,100 購入数量別価格	3 個 在庫有
------	---	----	--	-------------------------	--------------------	---------

LS13	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm	59	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-358	¥27,400	2 個 在庫有
LS14	>7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm	35	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-359	¥30,800	お問い合わせ
LS15	>7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm	22	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-360	¥44,500 購入数量別価格	5 個 在庫有
LS16	>0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm	26	Adjustable Bridge Wrap Around	#18-361	¥39,200 購入数量別価格	4 個 在庫有

>3 @ 850
- 2800nm
>4 @ 900
- 2600nm
>5 @ 950
- 1010nm
>7 @



1 個 在庫有

1 個 在庫有

2 個 在庫有

3 個 在庫有

LS19	>5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1651 - 1775nm >4 @ 1776 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5200 - 11,000nm >6 @ 9000 - 10,600nm	23	Adjustable Temples Wrap Around	#17-639	¥38,100 購入数量別価格	1 個 在庫有
------	--	----	---	-------------------------	------------------------------------	---------

LS19	>5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1651 - 1775nm >4 @ 1776 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5200 - 11,000nm >6 @ 9000 - 10,600nm	23	Fit Over Rx Glasses	#17-643	¥38,100 購入数量別価格	2 個 在庫有
------	--	----	------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------

LS19	>5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1651 - 1775nm >4 @ 1776 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5200 - 11,000nm >6 @ 9000 - 10,600nm	23	Adjustable Bridge Wrap Around	#17-647	¥38,100 購入数量別価格	1 個 在庫有
LS20	>8 @ 190 - 532nm >5 @ 730 - 1110nm >7 @ 745 - 1100nm >9 @ 753 - 765nm >10 @ 765 - 800nm >8 @ 801 - 980nm >10 @ 981 - 1065nm	13	Adjustable Temples Wrap Around	#17-640	¥39,700	1 個 在庫有

LS20	>8 @ 190 - 532nm >5 @ 730 - 1110nm >7 @ 745 - 1100nm >9 @ 753 - 765nm >10 @ 765 - 800nm >8 @ 801 - 980nm >10 @ 981 - 1065nm	13	Fit Over Rx Glasses	#17-644	¥39,700	5 個 在庫有
------	--	----	------------------------	-------------------------	---------	---------

LS20	>8 @ 190 - 532nm >5 @ 730 - 1110nm >7 @ 745 - 1100nm >9 @ 753 - 765nm >10 @ 765 - 800nm >8 @ 801 - 980nm >10 @ 981 - 1065nm	13	Adjustable Bridge Wrap Around	#17-648	¥39,700	2 個 在庫有
------	--	----	--	-------------------------	---------	---------

LS21	>6 @ 180 - 400nm >5 @ 720 - 1090nm >7 @ 750 - 1064nm	25	Adjustable Temples Wrap Around	#17-642	¥30,800	3 個 在庫有
------	---	----	---	-------------------------	---------	---------

LS21	>6 @ 180 - 400nm >5 @ 720 - 1090nm >7 @ 750 - 1064nm	25	Fit Over Rx Glasses	#17-646	¥30,100	2 個 在庫有
------	---	----	------------------------	-------------------------	---------	---------

LS21	>6 @ 180 - 400nm >5 @ 720 - 1090nm >7 @ 750 - 1064nm	25	Adjustable Bridge Wrap Around	#17-650	¥30,800	4 個 在庫有
------	---	----	--	-------------------------	---------	---------

[#74-518 New](#)



New

LS01	>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	93	Vented Adjustable Temples	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥11,500 購入数量別価格	2 個 在庫有
------	---	----	---------------------------------	---	------------------------------------	---------

[#74-512 New](#)



New

LS02	>7 @ 180 - 532nm	48	Vented Adjustable Temples	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥12,700 購入数量別価格	9 個 在庫有
------	---------------------	----	---------------------------------	---	------------------------------------	---------

[#74-522 New](#)



New

LS05	>6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm	35	Vented Adjustable Temples	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥20,000 購入数量別価格	2 個 在庫有
------	--	----	---------------------------------	---	------------------------------------	---------

[#90-857 New](#)



New

LS06	>6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm	33	Vented Adjustable Temples	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥24,700	2 個 在庫有
------	---	----	---------------------------------	---	---------	---------

[#90-864 New](#)



New

LS08	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm	69	Vented Adjustable Temples	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥26,050	2 個 在庫有
------	---	----	---------------------------------	---	---------	---------

[#74-526 New](#)



New

LS09	>6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm	19	Vented Adjustable Temples	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥21,900 購入数量別価格	1 個 在庫有
------	--	----	---------------------------------	---	------------------------------------	---------

[#74-521 New](#)



New

LS14
>7 @ 190
- 534nm
>5 @ 850
- 925nm
>6 @ 925
- 1070nm
>7 @ 960
- 1064nm

35

Vented
Adjustable
Temples

当社最新の冊子
版カタログに紹介
される前に、本
ウェブサイトで紹介
されました。他
の誰よりも先に購
入してみませんか!

¥27,400
[購入数量別価格](#)

1 個 在庫有

>5 @
1025 -
1075nm
>6 @
1035 -
1070nm
>7 @
1045 -
1065nm
>2 @
1450 -
1650nm
>3 @
1651 -
1775nm
>4 @
1776 -
3000nm
>5 @
1980 -
2550nm
>5 @
5200 -
11,000nm
>6 @
9000 -
10,600nm

LS19

23

Vented
Adjustable
Temples

[#90-873 New](#)



New

当社最新の冊子
版カタログに紹介
される前に、本
ウェブサイトで紹介
されました。他
の誰よりも先に購
入してみませんか!

¥28,800

2 個 在庫有

[#90-832 New](#)



New

LS01	>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	93	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥13,050	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-833 New](#)



New

LS03	>6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm	19	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥25,350	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-834 New](#)



New

LS04	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm	14	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥22,650	お問い合わせ
------	--	----	--------------------	---	---------	--------

[#90-835 New](#)

LS05	>6 @ 190	35	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥22,650	2 個 在庫有
	- 400nm					
	>3 @ 615					
	- 720nm					
	>4 @ 651					
	- 670nm					
	>5 @ 671					
	- 715nm					
	>6 @ 680					
	- 710nm					
	>7 @ 690					
	- 700nm					

[#90-836 New](#)

LS06	>6 @ 190	33	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥24,700	2 個 在庫有
	- 400nm					
	>7 @ 720					
	- 810nm					
	>5 @ 810					
	- 830nm					

[#90-838 New](#)

LS07	>5 @ 190	36	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥24,700	2 個 在庫有
	- 435nm					
	>1 @ 650					
	- 680nm					
	>2 @ 680					
	- 720nm					
	>5 @ 730					
	- 1085nm					
	>6 @ 745					
	- 765nm					
	>7 @ 755, 1064nm					

[#90-839 New](#)



New

LS08	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm	69	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹 介されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥26,050	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-841 New](#)



New

LS09	>6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm	19	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹 介されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥24,700	2 個 在庫有
------	--	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-843 New](#)



New

LS10	>5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm	41	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹 介されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥24,000	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-844 New](#)



New

LS11	>5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm	45	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥27,400	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-845 New](#)



New

LS12	>5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm	55	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥28,100	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-847 New](#)



New

LS13	>5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm	59	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥24,700	2 個 在庫有
------	---	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-848 New](#)



New

LS14	>7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm	35	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥30,850	1 個 在庫有
------	--	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-851 New](#)



New

LS15	>7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm	22	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥32,900	1 個 在庫有
------	--	----	--------------------	---	---------	---------

[#90-852 New](#)



New

LS16	>0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm	26	Vented Fit Over	当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥28,100	お問い合わせ
------	---	----	--------------------	---	---------	--------

[#90-853 New](#)

LS18	>7 @ 190	22	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥34,250	お問い合わせ
	- 534nm					
	>5 @ 760					
	- 1090nm					
	>7 @ 790					
	- 850nm					
	>6 @ 851					
	- 960nm					
	>7 @ 961					
	- 1070nm					

LS19	>5 @	23	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥28,800	2 個 在庫有
	1025 -					
	1075nm					
	>6 @					
	1035 -					
	1070nm					
	>7 @					
	1045 -					
	1065nm					
	>2 @					
	1450 -					
	1650nm					
	>3 @					
	1651 -					
	1775nm					
	>4 @					
	1776 -					
	3000nm					
	>5 @					
	1980 -					
	2550nm					
	>5 @					
	5200 -					
	11,000nm					
	>6 @					
	9000 -					
	10,600nm					

[#90-855 New](#)

LS20	>8 @ 190	13	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥39,750	1 個 在庫有
	- 532nm					
	>5 @ 730					
	- 1110nm					
	>7 @ 745					
	- 1100nm					
	>9 @ 753					
	- 765nm					
	>10 @					
	765 -					
	800nm					
	>8 @ 801					
	- 980nm					
	>10 @					
	981 -					
	1065nm					

[#90-856 New](#)

LS21	>6 @ 180	25	Vented Fit Over	 New 当社最新の冊子 版カタログに紹介 される前に、本 ウェブサイトで紹介 されました。他 の誰よりも先に購 入してみませんか!	¥26,750	1 個 在庫有
	- 400nm					
	>5 @ 720					
	- 1090nm					
	>7 @ 750					
	- 1064nm					



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com