

[全製品](#) / [顕微鏡関連製品](#) / [無限補正対物レンズ](#)

オリンパス X Line エクステンティッド アポクロマート 無限補正対物レンズ

[Olympus の更なる情報へ](#)

- 1.45までの高い開口数 (NA)
- 400 - 1000nm まで色収差補正
- 大きな実視野にわたって均一な像面平坦性

共通仕様

概要

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):

Focal Length: 180mm

メーカー:

Olympus

光学的特性

波長範囲 (nm): 400 - 1000

視野数 (mm): 26.5

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:

RMS / 20.32mm x 36 TPI

技術情報

製品

倍率	NA	視野数 (mm)	FL (mm)	モデルナンバー	WD (mm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
4X	0.16	26.5	45.00	UPLXAPO4X	13.0	#14-905	¥324,254	5 個 在庫有
10X	0.40	26.5	18.00	UPLXAPO10X	3.1	#14-906	¥443,716	お問い合わせ
20X	0.80	26.5	9.00	UPLXAPO20X	0.61	#14-907	¥577,276	3 個 在庫有
40X	0.95	26.5	4.50	UPLXAPO40X	0.18	#14-908	¥749,420	1 個 在庫有
40X	1.40	26.5	4.50	UPLXAPO40XO	0.13	#73-283	¥1,124,872	1 個 在庫有

[#74-022](#)

[New](#)

New

当社最新の冊子版力タログに紹介される前に、本ウェブサイトで紹介されました。他の誰よりも先に購入してみませんか!

60X 1.20 26.5 3.00 UPLXAPO60XW 0.28

¥1,144,376

[お問い合わせ](#)

60X 1.42 26.5 3.00 UPLXAPO60XO 0.15 [#14-909](#)

¥1,199,072

4 個 在庫有

100X 1.45 26.5 1.80 UPLXAPO100XO 0.135 [#14-910](#)

¥1,218,364

1 個 在庫有



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com