

[全製品](#) / [研究・生産関連製品](#) / [光学接着剤](#)

## Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150 [Norland](#) の更なる情報へ



- 589nmで1.52の屈折率
- 一時的なファイバースライスに最適
- 6gまたは30gの充填済みシリンジ

### 共通仕様

#### 概要

Norland ナンバー: IML 150

品質保持期間: 8 months

#### 光学的特性

屈折率 ( $n_d$ ): 1.52

#### 材料特性

粘度 (cps): 100

## **技術情報**

## 製品

Norland ナンバー	サイズ (オンス)	屈折率 ( $n_d$ )	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
IML 150	0.20	1.52	<a href="#">#17-407</a>	¥4,100 <small>購入数量別価格</small>	9 個 在庫有
IML 150	1	1.52	<a href="#">#17-408</a>	¥8,300 <small>購入数量別価格</small>	8 個 在庫有



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社  
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F  
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地  
電話: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)