

[全製品](#) / [レーザー関連製品](#) / [レーザー用メカニクス](#)

RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナー



- 10, 14, 15mm のミラー開口
- 1064nm ハイパワー レーザー アプリケーション用コート付き
- 安定した高速デジタル制御
- 2軸構成

共通仕様

物理的および機械的特性

再現性 (μrad): <2.0

光学的特性

コーティング: Dielectric Mirror (1064nm)

基板: Silicon (Si)

電気的特性

電流 - ピーク (A): Maximum: 5

電流 - RMS (A): 2.0

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源: +30 or +48V

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C): +15 to +35

技術情報

製品

タイトル	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
RAYLASE ガルバノメーター Miniscan III 10mm キット	#21-948	¥884,800	1 個 在庫有
RAYLASE ガルバノメーター Miniscan III 14mm キット	#21-949	¥978,600	1 個 在庫有
RAYLASE ガルバノメーター Superscan IV 10mm キット	#21-950	¥1,214,500	1 個 在庫有
RAYLASE ガルバノメーター Superscan IV 15mm キット	#21-951	¥1,281,000	4 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com