

[全製品](#) / [検査 & 検出](#) / [計測用ツール](#)


ニコン DIGIMICRO デジタル測長機 [Nikon](#) の更なる情報へ




- 1 μ m 精度 (@ 20I)と0 - 50mmの測定長
- 500mm/秒の最大応答速度
- グラナイトのベーススタンドと6つの測定子をラインナップ

技術情報


Standard measurement attachment




Plastic attachment




Flat attachment




Pin attachment



Roller attachment



Off-center attachment



PID4485_Measurement_Probes

製品

タイトル	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
MF-501 ニコン DIGIMICRO デジタル測長機	#29-240	¥707,000	1 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com