

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [ウインドウ & 拡散板](#) / [光拡散板](#)

UV 合成石英製すりガラス型ディフューザー




- 均一な拡散面
- UV波長を利用するアプリケーションに最適
- 低散乱ロス
- [フロートガラス基板](#)もラインナップ

共通仕様

砂番:	220	全厚 (mm):	1.60
基板:	Fused Silica (Corning 7980)	波長範囲 (nm):	200 - 2200

技術情報

Ground Glass Diffusers
Typical Transmission



製品

直径 (mm)	寸法 (mm)	砂 番	全厚 (mm)	商品 コード	価格 (税別)	カートに入れる
5.00	-	220	1.60	#63-222	¥8,150 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
6.00	-	220	1.60	#65-891	¥8,150 購入数量別価格	12 個 在庫有
-	10.00 x 10.00	220	1.60	#63-223	¥8,150 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
10.00	-	220	1.60	#49-155	¥8,150 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
12.50	-	220	1.60	#63-224	¥8,150 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50 x 12.50	220	1.60	#63-225	¥8,150 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
15.00	-	220	1.60	#49-156	¥8,500 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
20.00	-	220	1.60	#63-226	¥8,500 購入数量別価格	17 個 在庫有
25.00	-	220	1.60	#49-157	¥9,000 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.00 x 25.00	220	1.60	#49-158	¥9,000 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.00	-	220	1.60	#49-237	¥16,100 購入数量別価格	1 個 在庫有
-	50.00 x 50.00	220	1.60	#49-159	¥16,100 購入数量別価格	9 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com