

[全製品](#) / [検査 & 検出](#) / [分光解析](#)

## 広帯域ファイバーカッピング用光源



- [スペクトロメーター](#)との使用向けにデザイン
- ランプはUVからNIRに対応
- タングステン 又は重水素光源

### 共通仕様

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:

SMA-905

## 技術情報

## 製品

波長範囲 (nm)	寸法 (mm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
350 - 2600	101 x 64 x 41	<a href="#">#56-171</a>	¥135,800 <a href="#">購入数量別価格</a>	1 個 在庫有
350 - 2600	121 x 80 x 67	<a href="#">#87-299</a>	¥256,200 <a href="#">購入数量別価格</a>	1 個 在庫有
200 - 1100	171 x 76 x 64	<a href="#">#57-055</a>	¥378,000 <a href="#">購入数量別価格</a>	お問い合わせ
190 - 2500	220 x 187 x 130	<a href="#">#87-300</a>	¥504,000 <a href="#">購入数量別価格</a>	1 個 在庫有



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)