


[全製品](#) / [検査 & 検出](#) / [光ディテクター](#)

## DUV (深紫外)フォトダイオード



- 優れたUV感度
- 高い等価抵抗
- 低容量

### 共通仕様

#### 電気的特性

感度 @ 633nm (AW): 0.34

感度 @ 200nm (AW): 0.12

最大逆バイアス電圧 (V): 5.00

#### 環境および耐久性的要素

動作温度 (°C): -20 to +60

## 技術情報

## 製品

アクティブエリア (mm <sup>2</sup> )	アクティブエリアのサイズ (mm)	コネク ター	商品コー ド	価格 (税別)	カートに入れる
5.7	2.4 x 2.4	TO-5	<a href="#">#84-981</a>	¥12,600 <a href="#">購入数量別価格</a>	お問い合わせ
13.0	3.6 x 3.6	TO-5	<a href="#">#84-983</a>	¥14,100 <a href="#">購入数量別価格</a>	2 個 在庫有
34.0	5.8 x 5.8	TO-8	<a href="#">#84-984</a>	¥16,250 <a href="#">購入数量別価格</a>	2 個 在庫有
5.7	2.4 x 2.4	Ceramic	<a href="#">#84-982</a>	¥14,100 <a href="#">購入数量別価格</a>	1 個 在庫有
34.0	5.8 x 5.8	Ceramic	<a href="#">#84-985</a>	¥17,950 <a href="#">購入数量別価格</a>	2 個 在庫有
100.0	10.0 x 10.0	Ceramic	<a href="#">#84-986</a>	¥31,100 <a href="#">購入数量別価格</a>	1 個 在庫有
5.7	2.4 x 2.4	TO-5	<a href="#">#84-596</a>	¥14,850 <a href="#">購入数量別価格</a>	4 個 在庫有
34.0	5.8 x 5.8	TO-8	<a href="#">#84-599</a>	¥18,100 <a href="#">購入数量別価格</a>	5 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パンフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)