TECHSPEC® LH シリーズ 固定焦点レンズ

- APS-H (35.5mm) や35mm フルサイズセンサーに対応
- 120 メガピクセル (2.2μmのピクセルサイズ) に対応
- ラージフォーマット用でAPS-H センサーに対応したレンズ (LH)
- 超高解像ラージフォーマットレンズ

共通仕様

概要

シリーズ:	LH Series	**撮像レンズタイプ:**	Very High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:	Variable	**最大直径 (mm):**	75
外径 (mm):	75	**自重 (g):**	1029
最大像側繰り出し量 (mm):	0		

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:	312.5mm - 57.8°		
水平方向実視野 @ 35mmセンサー:	312.5mm - 57.8°	**水平方向実視野 @ APS-Hセンサー:**	247.3mm - 47.3°
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:	185.9mm - 36.4°	**水平方向実視野 @ 4/3型センサー:**	142.0mm - 28.2°

水平方向実視野 @ 1.1型センサー:	115.9mm - 23.2°	**水平方向実視野 @ 1型センサー:**	104.2mm - 20.9°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:	71.3mm - 14.4°	**水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:**	58.3mm - 11.8°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:	51.8mm - 10.5°	**最大イメージサークル (mm):**	43.30
素子枚数 (群数):	11 (9)	**焦点距離 FL (mm):**	35.00
作動距離 WD (mm):	250 - ∞	**絞り範囲 (Fナンバー):**	f/2.8 - f/22
コーティング:	λ/4 MgF_2	**コーティングスペック:**	λ/4 MgF_2

センサー

最適化したセンサーフォーマット:	APS-H	**許容最大センサーフォーマット:**	35mm (43.3mm Image Circle)
Pixel Size (µm):	2.20		

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:	M72 x 0.75 (Female)

技術情報

製品

FL (mm)	Fナンバー	WD (mm)	最適化したセンサーフォーマット	アイリスオプション	マウント	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
35.00	f/2.8 - f/22	250 - ∞	APS-H	Variable	F-Mount	#13-808	¥366,100	10 個 在庫有
35.00	f/2.8 - f/22	250 - ∞	APS-H	Variable	TFL-II Mount	#13-809	¥366,100	20+ 個 在庫有

Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com