

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学フィルター](#) / [ノッチフィルター](#)
TECHSPEC® OD6.0 ノッチフィルター


- 355~1064nmのレーザー波長でOD6.0のブロッキング性能
- 広い透過領域
- レーザーベースのラマンや蛍光、バイオメディカルシステムに最適
- [OD4.0 ノッチフィルター](#)や[Nd:YAGレーザー用 OD6.0 マルチノッチフィルター](#)もラインナップ

共通仕様
物理的および機械的特性

厚み公差 (mm):	±0.1	構造:	Mounted in Black Anodized Ring
有効径 CA (%):	85	物理強度:	Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

光学濃度 OD (平均):	≥6.0	コーティング:	Hard Coated
表面品質 (キズ・ブツ):	60-40	透過波面, RMS:	<1λ


ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):	3.5
----------	-----

環境および耐久性的要素

耐環境性:	Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
-------	---

技術情報



枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。

製品

直径 (mm)	CWL (nm)	FWHM (nm)	透過波長 (nm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
12.50	355.00	26.00	280 - 700	#39-386	¥73,542 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.00	355.00	26.00	280 - 700	#39-387	¥103,103 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.00	355.00	26.00	280 - 700	#39-388	¥237,930 購入数量別価格	5 個 在庫有
12.50	405.00	9.00	350 - 1200	#86-119	¥73,542 購入数量別価格	5 個 在庫有
25.00	405.00	9.00	350 - 1200	#86-124	¥103,103 購入数量別価格	13 個 在庫有
50.00	405.00	9.00	350 - 1200	#86-129	¥237,930 購入数量別価格	1 個 在庫有
12.50	532.00	17.00	350 - 1200	#86-120	¥73,542 購入数量別価格	12 個 在庫有
25.00	532.00	17.00	350 - 1200	#86-125	¥103,103 購入数量別価格	4 個 在庫有
50.00	532.00	17.00	350 - 1200	#86-130	¥237,930 購入数量別価格	8 個 在庫有
12.50	632.80	25.00	350 - 1200	#86-121	¥73,542 購入数量別価格	3 個 在庫有
25.00	632.80	25.00	350 - 1200	#86-126	¥103,103 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.00	632.80	25.00	350 - 1200	#86-131	¥237,930 購入数量別価格	2 個 在庫有
12.50	785.00	39.00	350 - 1200	#86-122	¥73,542 購入数量別価格	1 個 在庫有
25.00	785.00	39.00	350 - 1200	#86-127	¥103,103 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.00	785.00	39.00	350 - 1200	#86-132	¥237,930 購入数量別価格	1 個 在庫有
12.50	1,064.00	73.00	400 - 1200	#86-123	¥73,542 購入数量別価格	7 個 在庫有
25.00	1,064.00	73.00	400 - 1200	#86-128	¥103,103 購入数量別価格	3 個 在庫有
50.00	1,064.00	73.00	400 - 1200	#86-133	¥237,930 購入数量別価格	2 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com