

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学フィルター](#) / [バンドパスフィルター](#)

TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 バンドパスフィルターキット



- 高透過率で平坦な透過曲線形状
- 一枚ガラス基板上に、耐性に優れたハードコーティングを採用
- 取り扱いと洗浄が容易
- 個別の10nm、25nm、50nm OD 4.0 バンドパスフィルターもラインナップ
- 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります

共通仕様

光学的特性

光学濃度 OD (平均): ≥ 4.0



コーティング: Hard Coated

環境および耐久性的要素


耐環境性:

Humidity: MIL-STD 810.F, Method 507.4

技術情報



50nm Bandpass Filter Kit Curve 1150 - 1550nm Spectral Range



製品

直径 (mm)	FWHM (nm)	フィルター構成枚 数	波長	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
12.50	10.00	4	Nd:YAG	#15-097	¥93,421	お問い合わせ
25.00	10.00	4	Nd:YAG	#15-098	¥149,865	お問い合わせ
50.00	10.00	4	Nd:YAG	#15-099	¥365,238	お問い合わせ
12.50	10.00	7	VIS	#88-292	¥111,034	お問い合わせ
25.00	10.00	7	VIS	#88-299	¥182,722	1 個 在庫有
50.00	10.00	7	VIS	#88-306	¥439,810	お問い合わせ
12.50	25.00	7	VIS	#88-293	¥111,034	1 個 在庫有
25.00	25.00	7	VIS	#88-300	¥182,722	1 個 在庫有
50.00	25.00	7	VIS	#88-307	¥439,810	お問い合わせ
12.50	25.00	8	NIR	#88-294	¥135,857	1 個 在庫有
25.00	25.00	8	NIR	#88-301	¥221,347	2 個 在庫有
50.00	25.00	8	NIR	#88-308	¥569,590	お問い合わせ
12.50	25.00	9	IR	#88-295	¥182,722	お問い合わせ
25.00	25.00	9	IR	#88-302	¥309,927	お問い合わせ
50.00	25.00	9	IR	#88-309	¥757,050	お問い合わせ
12.50	50.00	7	VIS	#88-296	¥111,034	お問い合わせ
25.00	50.00	7	VIS	#88-303	¥182,722	お問い合わせ
50.00	50.00	7	VIS	#88-310	¥439,810	1 個 在庫有

12.50	50.00	8	NIR	#88-297	¥135,857	1 個 在庫有
25.00	50.00	8	NIR	#88-304	¥237,518	1 個 在庫有
50.00	50.00	8	NIR	#88-311	¥575,461	お問い合わせ
12.50	50.00	9	IR	#88-298	¥182,722	お問い合わせ
25.00	50.00	9	IR	#88-305	¥320,124	お問い合わせ
50.00	50.00	9	IR	#88-312	¥757,050	お問い合わせ



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com