

[全製品](#) / [オプトメカニクス](#) / [光学用テーブル & ブレッドボード](#) / [ラボテーブル](#)

## 光学定盤除振テーブル (M6ねじタイプ)



- スチールハニカム構造の光学定盤を採用
- 上面板に着磁性SUS430プレート採用
- 除振性能別に空気ばね式と防振ゴム式をラインナップ
- 機器固定用にM6タップ穴を採用 (25mm穴間隔)
- **ウェブ注文不可製品 - 見積りツールでまずは見積りをご依頼ください**
- オプティクスやオプトメカニクス製品を期間限定製品値引する  
[NewLab-JP キャンペーン対象品](#)

### 共通仕様

#### 物理的および機械的特性

**構造:**

Steel Honeycomb (Top  
Plate: SUS430 Stainless  
Magnetic)

**耐荷重 (kg):**

300

#### ねじ径 & 固定

**固定用ねじ径:**

M6 x 1 (25mm Hole Spacing)

## **技術情報**

## 製品

除振方式	全長 (mm)	全幅 (mm)	全厚 (mm)	商品 コード	価格 (税別)	カートに入れる
空気ばね (Air Spring)	750.00	1,000.00	100.00	<a href="#">#87-574</a>	¥641,690	お問い合わせ
空気ばね (Air Spring)	900.00	1,200.00	200.00	<a href="#">#87-575</a>	¥704,520	お問い合わせ
空気ばね (Air Spring)	1,000.00	1,500.00	200.00	<a href="#">#87-576</a>	¥756,020	お問い合わせ
空気ばね (Air Spring)	900.00	1,800.00	200.00	<a href="#">#87-577</a>	¥761,170	お問い合わせ
空気ばね (Air Spring)	1,000.00	2,000.00	200.00	<a href="#">#87-578</a>	¥824,000	お問い合わせ
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber)	750.00	1,000.00	100.00	<a href="#">#87-579</a>	¥366,680	お問い合わせ
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber)	900.00	1,200.00	200.00	<a href="#">#87-580</a>	¥490,280	お問い合わせ
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber)	1,000.00	1,500.00	200.00	<a href="#">#87-581</a>	¥566,500	お問い合わせ
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber)	900.00	1,800.00	200.00	<a href="#">#87-582</a>	¥647,870	お問い合わせ
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber)	1,000.00	2,000.00	200.00	<a href="#">#87-583</a>	¥693,190	お問い合わせ



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社  
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F  
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地  
電話: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)