

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学フィルター](#) / [カラー & 吸収型フィルター](#)

五鈴精工硝子製 ISK ガラス 熱吸収フィルター



- 可視光を透過、赤外線透過を阻止
- 設計波長においてシャープなカットオフ特性と高い吸収率
- 12.5mm、25mm および 50mm径をラインナップ

共通仕様

物理的および機械的特性

全厚 (mm):	3.00 ±0.38	平行度 (分):	3
----------	------------	----------	---

光学的特性


基板:	Heat Absorbing Glass	コーティング:	Uncoated
-----	----------------------	---------	----------

表面品質 (キズ・ブツ):	60-40	反射係数 P_d :	0.92
---------------	-------	--------------	------

波長範囲 (nm):	300 - 2700	平面度 (P-V):	3λ
------------	------------	------------	----

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):	300 Maximum
------------	-------------



製品

直径 (mm)	最小透過 率 (%)	ガラス/フィル ターNo.	カットオフ波長 (nm)	商品 コード	価格 (税別)	カートに入れる
12.50	≥84	Isuzu ISK150	728.00	#15-699	¥5,768 購入数量別価格	16 個 在庫有
12.50	≥80	Isuzu ISK153	703.00	#15-698	¥5,768 購入数量別価格	14 個 在庫有
12.50	≥80	Isuzu ISK157	698.00	#15-700	¥5,768 購入数量別価格	16 個 在庫有
12.50	≥78	Isuzu ISK167	668.00	#15-701	¥5,768 購入数量別価格	12 個 在庫有
12.50	≥70	Isuzu ISK171	643.00	#15-703	¥5,768 購入数量別価格	お問い合わせ
12.50	≥87	Isuzu ISK370	783.00	#15-702	¥5,768 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.00	≥84	Isuzu ISK150	728.00	#15-705	¥7,313 購入数量別価格	9 個 在庫有
25.00	≥80	Isuzu ISK153	703.00	#15-704	¥7,313 購入数量別価格	14 個 在庫有
25.00	≥80	Isuzu ISK157	698.00	#15-706	¥7,313 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.00	≥78	Isuzu ISK167	668.00	#15-707	¥7,313 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.00	≥70	Isuzu ISK171	643.00	#15-709	¥7,313 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.00	≥87	Isuzu ISK370	783.00	#15-708	¥7,313 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.00	≥84	Isuzu ISK150	728.00	#15-711	¥12,257 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.00	≥80	Isuzu ISK153	703.00	#15-710	¥12,257 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.00	≥80	Isuzu ISK157	698.00	#15-712	¥12,257 購入数量別価格	16 個 在庫有
50.00	≥78	Isuzu ISK167	668.00	#15-713	¥12,257 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.00	≥70	Isuzu ISK171	643.00	#15-715	¥12,257 購入数量別価格	2 個 在庫有
50.00	≥87	Isuzu ISK370	783.00	#15-714	¥12,257 購入数量別価格	11 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com