


[全製品](#) / [オプティクス](#) / [ウインドウ & 拡散板](#) / [可視域用ウインドウ](#)

## アクリル (PMMA) プラスチックウインドウ



- キズに強い耐性
- 高い可視光透過率
- ガラスを置き換える高い費用対効果
- [ポリカーボネートプラスチックウインドウ](#) もラインナップ

### 共通仕様

#### 物理的および機械的特性

面取り:	Protective as needed	端面:	Smooth, Machined
------	----------------------	-----	------------------

#### 光学的特性

コーティング:	Uncoated	基板:	PMMA
---------	----------	-----	------



屈折率 ( $n_d$ ):	1.49	アッベ数 ( $v_d$ ):	58
----------------	------	-----------------	----

波長範囲 (nm):	400 - 1600
------------	------------

#### 材料特性

熱膨張係数 CTE ( $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ):	60
--	----

## 技術情報



## 製品

直径 (mm)	寸法 (mm)	全厚 (mm)	コーティ ング	商品コー ド	価格 (税別)	カートに入れる
25.40	-	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-634</a>	¥3,100 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有
38.10	-	1.52	Uncoated	<a href="#">#71-541</a>	¥3,500 <a href="#">購入数量別価格</a>	14 個 在庫有
50.80	-	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-635</a>	¥3,800 <a href="#">購入数量別価格</a>	9 個 在庫有
63.50	-	1.52	Uncoated	<a href="#">#71-542</a>	¥4,200 <a href="#">購入数量別価格</a>	16 個 在庫有
-	50.80 x 50.80	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-636</a>	¥3,800 <a href="#">購入数量別価格</a>	5 個 在庫有
76.20	-	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-637</a>	¥4,650 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有
-	76.20 x 76.20	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-638</a>	¥4,650 <a href="#">購入数量別価格</a>	11 個 在庫有
-	101.6 x 127.0	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-639</a>	¥6,050 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有
-	127.00 x 177.80	1.52	Uncoated	<a href="#">#71-543</a>	¥7,300 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有
-	203.2 x 254.0	1.52	Uncoated	<a href="#">#19-640</a>	¥11,900 <a href="#">購入数量別価格</a>	14 個 在庫有
-	254.00 x 304.80	1.52	Uncoated	<a href="#">#71-544</a>	¥16,700 <a href="#">購入数量別価格</a>	20+ 個 在庫有
-	304.80 x 355.60	1.52	Uncoated	<a href="#">#71-545</a>	¥18,800 <a href="#">購入数量別価格</a>	14 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)