

[全製品](#) / [イメージングレンズ](#) / [固定焦点\(単焦点\)レンズ](#)

Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズ



- VISとSWIR間の焦点シフトを完全補正
- 1/2型 or 2/3型, Cマウント
- 8- 50mmまでの焦点距離範囲
- 最大5Gまでの耐振動性

共通仕様

シリーズ:	Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses	撮像レンズタイプ:	Broadband Fixed Focal Length SWIR Lens
アイリスオプション:	Variable		
最大イメージサー クル (mm):	11.40		
波長範囲 (nm):	400 - 1700	絞り範囲 (Fナンバ ー):	f/1.8

波長: VIS, SWIR

最適化したセンサーフォーマット: 2/3"

許容最大センサーフォーマット: 2/3"

マウント: C-Mount

技術情報

製品

タイトル	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
2/3", 8mm, f/1.8, C- mount, ViSWIR Broadband	#74-623 New ○ New 当社最新 の冊子版 カタログ に紹介さ れる前 に、本ウ ェブサイ トで紹介 されまし た。他の 誰よりも 先に購入 してみま せんか!	¥656,600	1 個 在庫有

[#74-624 New](#)



New

2/3", 12mm,
f/1.8, C-
mount,
ViSWIR
Broadband

当社最新
の冊子版
カタログ
に紹介さ
れる前
に、本ウ
ェブサイ
トで紹介
されまし
た。他の
誰よりも
先に購入
してみま
せんか!

¥656,600

1 個 在庫有

[#74-625 New](#)



New

2/3", 16mm,
f/1.8, C-
mount,
ViSWIR
Broadband

当社最新
の冊子版
カタログ
に紹介さ
れる前
に、本ウ
ェブサイ
トで紹介
されまし
た。他の
誰よりも
先に購入
してみま
せんか!

¥656,600

1 個 在庫有

[#74-626 New](#)



New

2/3", 25mm,
f/1.8, C-
mount,
ViSWIR
Broadband

当社最新
の冊子版
カタログ
に紹介さ
れる前
に、本ウ
ェブサイ
トで紹介
されまし
た。他の
誰よりも
先に購入
してみま
せんか!

¥656,600

1 個 在庫有

[#74-627 New](#)



New

2/3", 35mm,
f/1.8, C-
mount,
ViSWIR
Broadband

当社最新
の冊子版
カタログ
に紹介さ
れる前
に、本ウ
ェブサイ
トで紹介
されまし
た。他の
誰よりも
先に購入
してみま
せんか!

¥656,600

1 個 在庫有

[#74-629 New](#)



New

2/3", 50mm,
f/1.8, C-
mount,
ViSWIR
Broadband

当社最新
の冊子版
カタログ
に紹介さ
れる前
に、本ウ
ェブサイ
トで紹介
されまし
た。他の
誰よりも
先に購入
してみま
せんか!

¥656,600

1 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com