


FOCAL LENGTH (EFL): 30 ±0,3

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 24,69

1 AR COATING: 980nm V-COAT
R(ABS) < 0,25% @ 980nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 15,5±0,016 CX	GLASS N-BK7 517/642	R ∞ PL
Øe 24		Øe 24
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 1,93'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm	
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE: 25,0mm Diameter x 30,0mm FL, 980nm V-Coat, PCX Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm	
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			DWG NO: 69563 — SHEET SIZE: A4 — SHEET 1 OF 1